

間欠運転時間を自由に設定可能。  
いつでも潤いのある  
快適空間をお届けします。

ライフスタイルに合わせた設定が可能な  
ハイエンドモデル

## HM-201W

ACPS 2.0  
Advanced Control System

オープン価格



コンパクトなのに5Lの大容量タンクを搭載。  
HM-201Wはどんなお部屋にも溶け込むシンプルなデザインの  
超音波加湿器です。

### リビング・ダイニングキッチンに



リビングやダイニングは人の出入りが多く、外からのホコリや菌・ウイルスもたくさん…。HM-201Wで加湿をすることで、人がすごしやすい湿度を保てます。更に水分を含んだホコリや菌・ウイルスが室内を浮遊しにくくなるので、換気ができないお部屋でも空気をきれいすることができます。

### お子様・ペットと一緒に暮らすご家庭に



HM-201Wから出るミストは熱くないので、ペットが近づいても危なくありません。チャイルドロック機能もついているため、ちいさなお子様ボタンを押してしまっても設定が変わりません。どなたにも安心してお使いいただけます。

### 静電気対策に




冬は暖房を使用したり、お部屋の空気が乾燥し、静電気が特に発生しやすくなります。日常生活でも「パチッ」と痛みを感じたり、髪の毛が逆立つなどの不快感、更には記録したデータが消えて困ったり… HM-201Wの間欠運転を使用し湿度を45%以上に保つことで、静電気による様々な不快感を軽減できます。

### お肌や髪の乾燥対策に



乾燥したお部屋では、身体の水分が奪われ、お肌はカサカサ、髪はパサパサになってしまいます。HM-201Wで加湿して潤ったお部屋をキープすることで、お肌はしっとり、髪はサラサラになりやすい環境をつくれます。冬だけでなく夏の冷房で乾燥したお部屋にも有効です。

### 寝ている間も



質の良い睡眠には上質な空気が必要です。寝ている間にお部屋が乾燥すると、喉の粘膜が乾いてしまい、体調不良の原因になることも。HM-201Wは間欠運転時間が自由に設定でき、室内の潤いを保つことができます。動作音も静かなので、長時間過ごす寝室におすすめです。

### ウイルス・花粉対策に（受験シーズンにも！）



空気が乾燥し、湿度40%以下になるとウイルスが繁殖しやすくなります。加湿してお部屋の湿度が40～60%になることでウイルスが活動しにくい環境になるので、感染対策としても役立ちます。花粉が気になる季節も花粉の浮遊を抑えられるので、快適空間をつくります。

### 様々な業種で活躍しています

※本製品に不向きな用途や使用環境がございますので、あらかじめ販売店にお問い合わせください。

オフィス・医療施設(病院・クリニック等)・老人福祉施設・学校・学習塾・保育所・飲食店・ホテル・ペットショップ、ブリーダー・理容、美容室・フィットネスクラブ・エステ  
温泉・銭湯・パチンコ店・カラオケ店・各種娯楽施設・ゴミ置き場・喫煙所・トイレ・生花栽培・食品加工工場・各種製造工場・各種実験施設等 その他用途は多数あり

## ■熱くない霧の超音波方式を採用

電源ONで霧が発生し、すぐに加湿を始めることができます。また、**霧にさわっても熱くない**ので、お子様やお年寄りがさわってしまってもヤケドの心配がなく、どなたにも安心してお使いいただけます。



霧が良く飛び出す口

## ■間欠運転時間「ユーザー設定」が可能

プリセットモード(1分加湿/3・6・9分停止)のほか、お使いいただく状況により加湿・停止時間を設定できる「ユーザー設定」モードを搭載しました。時間はそれぞれ30秒～90分まで自由に設定できます。

## ■「スピードクリーン機能」で集中加湿

運転開始時、設定した時間の連続運転を行うことで、乾燥したお部屋を一気に加湿します。スピードクリーン時間終了後は、設定している間欠運転モードに自動で切り替わるので、切替操作の手間もなく一日中効率的な良い湿度管理が可能です。

## ■大容量5Lタンク搭載（ハンドル付）

液体タンクはたっぷり5L入るので、1度の給水で1日中連続加湿が可能です。（霧化量「中」で使用した場合）

タンク上部にハンドルがついているので、給水後の持ち運びもかんたんです。



ハンドル

■耐塩素 腐食対策部品 採用 **ACPS 2.0**

霧を発生させる心臓部の超音波振動子をはじめ、各部品は耐塩素仕様のものを採用しました。次亜塩素酸水溶液でお手入れすることで、機器の隅々まで除菌ができ、清潔にご使用いただけます。



特殊加工超音波振動子

**⚠ 超音波振動子は消耗品です** 超音波振動子は、使用していると徐々に霧化量が減少していき、交換時期(約3,000～5,000時間)には初期値の半分に以下になります。本機の能力を最高に保つためにも、超音波振動子の定期的な交換をお勧めいたします。※お客様にて部品の交換はできません。お買い求めの販売店までご相談ください。（有料）

■2つの「加湿量調節機能」搭載 ※右記参照  
(間欠運転機能/霧化量調節機能)

## ■商品ご理解のために

●本機は水道水でのみご使用いただけます。それ以外の液体を使用された場合の損害に関して、当社はその責任を負いません。また、古い液体や汚染された液体、他の液体と混合した場合など、有害なバクテリア等を拡散してしまう可能性があります。**特にレジオネラ菌に関しては十分な対策が必要です。**当社はその責任を負いません。●本カタログの加湿能力は参考数値です。本機をご使用いただく室内の状況により、加湿面積の数値が大幅に増減する可能性がありますので、ご購入前に当社または販売店にご確認願います。●超音波振動子は消耗品です。概ね3,000～5,000時間の耐久性がありますが、ご使用環境によっては大幅に寿命が短くなる場合があります。初期不良を除き、超音波振動子の交換は有償修理となりますのであらかじめご了承ください。●機器をお手入れする際は必ず次亜塩素酸水溶液をご使用ください。●次亜塩素酸水溶液は「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めたものではありません。次亜塩素酸ナトリウム(希釈したものを含む)は絶対に使用しないでください。機器の故障や人体に影響がでる可能性があります。●水道水で長時間ご使用された場合、お住まいの地域によっては室内に白い粉(水道水中の不純物)が付着する場合があります。水道水にカルシウム分が多く含まれる地域でご使用される場合に多く見られます。●水道水以外には使用しないでください。浄水器の水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水などを使用すると、かびや雑菌が繁殖する原因となります。●霧化ユニットの空焚き(水のない状態での運転)は即ユニット破損につながりますので、電源が入っている状態で加湿器水槽内のフロートスイッチに触れることは絶対におやめください。●防爆ではありません。●特殊用途に使用予定の場合は予めお問い合わせください。●製品改良の為に仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、印刷の都合上実物との色調が異なる場合があります。●本製品の価格に消費税・配送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引取費等の費用は含まれておりません。●ご使用空間の容積や条件によっては複数台設置が必要になる可能性があります。ご購入前に必ず当社または販売店にお問い合わせください。●本機の修理はすべて持ち込み(郵送含む)修理となります。出張修理は行いませんので予めご了承ください。●中国製

| 機器名称     | 超音波加湿器                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 型 式      | HM-201W                                                     |
| 霧化ユニット   | ACPS2.0 1個                                                  |
| 振動子駆動周波数 | 1.6MHz ±50KHz                                               |
| 振動子耐薬品処理 | 耐塩素特殊ガラスコーティング                                              |
| 霧 化 量    | 最大 約350ml/h (水温・周囲温度25℃時)[新品時]                              |
| 加湿能力※1   | プレハブ洋室 約9畳(14㎡) / 木造和室 約6畳(10㎡)                             |
| 動 作 音    | 35db以下                                                      |
| 設置方式     | 据置型                                                         |
| 吹出口(霧出口) | 水平方向360° 方向調整可能式(着脱式)                                       |
| 給水方式     | タンク式 容量約5L (タンク未装着時運転防止機能)                                  |
| 使用液体     | 【加湿】水道水 【お手入れ】次亜塩素酸水溶液                                      |
| 給水水温     | 5 ～ 30℃                                                     |
| 許容周囲温度   | 5 ～ 37℃ (ただし凍結・結露なきこと)                                      |
| 許容周囲湿度   | 80%RH以下 (ただし結露なきこと)                                         |
| 定格電圧     | AC100V (50/60Hz)                                            |
| 許容電圧範囲   | 定格の90～110%                                                  |
| 消費 電力    | 25W                                                         |
| 重 量      | 乾燥時 約2.5kg / 満水時 約7.5kg                                     |
| 外形寸法     | 193(W)×325[340](H)×275(D)mm ※[ ]内は吹出口装着時                    |
| 電源コード    | 2Pプラグ付きコード 約1.9m                                            |
| その他機能    | 液切れ空だき防止/スピードクリーン(10分・20分・30分)<br>オフタイマー(4・8・12H)/キーロック 機能付 |

※1：日本電機工業会規格JEM1426に基づき、室温20℃湿度30%時の能力を表示。  
(目標湿度60%を維持できる目安)

## 加湿量調節機能について

本機には、加湿量調節のための便利な機能が搭載されています。

- 霧化量調節機能 ……霧化量を3段階に切り替えることができます。
- 間欠運転機能 ……一定時間の運転・停止を繰り返します。  
(※連続運転、加湿・停止時間のユーザー設定も可能)

お部屋の湿度が上がると、室内に結露が発生します。  
霧化量調節と間欠運転を使用して、細やかな湿度管理が可能です。

## ■各設定の1時間あたりの液体消費量

| 霧化量 | 運転モード | 連 続 運 転    | 1分運転/3分停止 | 1分運転/6分停止 | 1分運転/9分停止 |
|-----|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 小   |       | 約100～200ml | 約25～50ml  | 約14～28ml  | 約10～20ml  |
| 中   |       | 約200～300ml | 約50～75ml  | 約28～43ml  | 約20～30ml  |
| 大   |       | 約300～350ml | 約75～87ml  | 約42～50ml  | 約30～35ml  |

※上記の液体消費量は概ねの目安です。使用環境(室温・湿度・水温・水質・室内環境・電源電圧・製品個体差等の複合要素)によっては数値が大幅に変わる場合がありますので予めご了承ください。※風量の調節はできません。



## 安全に関するご注意

- 製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 水・湿気・ほこり・油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。
- 末永くお使いいただくためにも、1年に1度は機器の点検・整備を行ってください。

[HM201W\_PR-CT-V1.0]

製造元：



環境・産業・制御機器 製造・販売

SEIKO GIKEN INC.

株式会社 星光技研

〒381-0012 長野県長野市柳原1573

<https://www.seiko-giken.jp>